

# BUNSEN CANNELLI VETRO



## Bunsen con valvola termocoppia Mod. "626"

Codice	Descrizione	Kcal/h	Consumo Gas
09080100	Bunsen per gas Metano senza pilota inclinato	610	66 Lt/h

Pressione Metano = 200 mm colonna acqua

L'articolo 09080100 è corredato di iniettori intercambiabili per gas GPL

La valvola termocoppia interviene bloccando la fuoriuscita del gas dopo circa 10/15 secondi dallo spegnimento della fiamma secondo le norme di sicurezza

Portagomma predisposto per tubi da 7 a 13 mm



## Cannello per la lavorazione del vetro

Codice	Descrizione
09400100	Cannello a mano gas Metano/Ossigeno/Aria C.

Pressione esercizio Metano = 200-500 mm colonna acqua

Pressione esercizio GPL 0,1-0,5 Bar

Pressione esercizio Ossigeno 1-3 Bar

Pressione esercizio Aria Compressa 2-4 Bar



## Cannello per la lavorazione del vetro

Codice	Descrizione
09410100	Cannello da banco gas Metano/Ossigeno/Aria C.

Pressione esercizio Metano = 200-500 mm colonna acqua

Pressione esercizio GPL 0,1-0,5 Bar

Pressione esercizio Ossigeno 1-3 Bar

Pressione esercizio Aria Compressa 2-4 Bar

